

Kimklik Q1

Actieve metalen voegenbandsysteem, door de actieve zwelstrook op de onderzijde en op het uiteinde van het kimklik, beschikt deze waterdichting over een dubbele zekerheid van afdichten (passieve waterweg + actieve zwelstrook). Het kimklik dient bovenop het bovenste wapeningsnet te worden geplaatst.

Toepassing

Wordt toegepast als actieve waterkering in een kimaansluiting, constructievoeg of hernemingsvoeg.

Geschikt voor alle typische constructievoegen tussen kelder/kelder, kelder/muur, muur/muur, muur/plafond, plafond/plafond.

Productgegevens

- Absoluut waterdicht
- Geen kimopstorting nodig; 30 mm in vloer
- Zeer eenvoudige montage met fixatiebeugels en clips
- Besparende standaardlengten
- Regenbestendig tijdens voorbereiding stort

Productgegevens

Werking

Het gebruik van het kimklik Q1 zorgt voor een tweevoudige waterdichting in een constructievoeg. De standaard waterdichting wordt verwezenlijkt door de sterke hechtings-eigenschappen van het blank kimklik aan het beton. Het tweede systeem bestaat uit de activering van het kimklik door de aanwezigheid van de 2cm brede zwelstrook op de onderzijde van het kimklik. Deze acrylaatpolymeer zwelstrook zal in contact met water gaan zwellen en de waterdichtheid van het kimklik drastisch verhogen.


De metalen kimplaat wordt met behulp van een speciale bevestigingsbeugel vast op zijn plaats gehouden. Aan het overlappingspunt dient er voldoende aandacht te worden besteed (zie plaatsing).

Voor hoeken en bochten kan het kimklik op de bouwplaats eenvoudig worden gebogen.

Oppervlak	blank staal
Hoogte	150mm
Lengte	plaat 2.00m / rol 20 m
Dikte	0.67 mm
Activering	bovenzijde voet + kimbliekeinde

Verwerking

- Instortdiepte van het passief kimklik geplooid dient steeds circa 3.5cm te zijn door middel van plaatsing op het bovenste wapeningsnet.
- Onderlinge overlappen moeten worden gemaakt door één van volgende mogelijkheden:
 - Ontkoppelde overlapping: Deze wijze van verbinden is geen enkel geval toegestaan !
 - Gelijmde / actieve overlapping: de kimbliekeinden overlappen elkaar 10cm waarbij tussen beiden de voorziene actieve zwelstrook zich bevindt. De overlapping moet worden verzegeld door middel van een kimklik-koppelclip (boven- en onderaan) of een kimklik-fixatiebeugel.
- Het fixeren van het kimklik op de wapening dient te gebeuren met de hiertoe voorzien beschikbare montage mogelijkheden. Zie hiervoor Technische fiche "Kimklik-montage".



Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.